

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 11/16-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 11/16-12
GTIN	4062406048563
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 17,462 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_s: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 15,5 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	14 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	15,5 mm
Kierteennousu	2,117 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Kokonaispituus L	125 mm
Varren nelikulmio □	11 mm

Kierteen Ø	17,462 mm
Kierteen syvyys	43,7 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	11/16-12 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi