

Garant**DN.G 150608, Nuance: HB725**

Données de commande

N° commande	250762 HB725
GTIN	4045197713377
Classe d'article	21G

Description

DN.G 150608 HB725 Nuance: HB725

Brise-copeaux: UM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 6 mm

Avance f: 0,05 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 250 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 250 m/min
Avance f	0,05 - 0,6 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,2 - 6 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	UNI
Brise-copeaux	UM
Rayon d'angle	0,8 mm

Nuance	HB725
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage