

**Garant**
**DC. T 11T308, Nuance: HB725**


### Données de commande

N° commande	260464 HB725
GTIN	4045197713568
Classe d'article	21G

### Description

DC. T 11T308 HB725 Nuance: HB725

Brise-copeaux: UM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avance f: 0,05 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 250 m/min

### Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	UNI
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 4 mm
Brise-copeaux	UM
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 250 m/min
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr

Nuance	HB725
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage