

Garant
Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.11/16-20

Tilastiedot

Tilausnumero	130046 1.11/16-20
GTIN	4062406051808
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 42,86 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 41,68 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	41,68 mm
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	1,27 mm
Varren nelikulmio □	29 mm
Kierteen syvyys	107,15 mm
varren Ø D _s	36 mm
Kokonaispituus L	220 mm

Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	20
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	42,86 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.11/16-20 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi