

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/11 mm**

Données de commande

N° commande	261352 16/11
GTIN	4045197713612
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	11 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	23 mm
Longueur de tête L_1	40 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Code ISO porte-outils	A16M SVVCR/L11
Déport L_3	14 mm
Largeur de collet L_4	11,9 mm
Longueur totale L	150 mm
Hauteur de serrage L_2	15,5 mm
Angle d'attaque κ	72,5 degré
Profondeur utile T	9,5 mm
Ø queue D_s	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500