

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: NO.2-56****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 NO.2-56
GTIN	4062406049959
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 56

Kierteen Ø: 2,184 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren Ø D_s: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,78 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	1,78 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	5,46 mm
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 371
Kierrettä/ tuuma	56
Terien lkm Z	3

varren $\varnothing D_s$	2,8 mm
Kierteennousu	0,454 mm
Kokonaispituus L	45 mm
Kierteen \varnothing	2,184 mm
Varren nelikulmio \square	2,1 mm
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	2-56 UNC LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi