

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: NO.10-24****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130046 NO.10-24 |
| GTIN         | 4062406050122   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 4,826 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 3,82 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Terien lkm Z            | 3        |
| Kierteennousu           | 1,058 mm |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 6 mm     |
| Varren nelikulmio □     | 4,9 mm   |
| Lastu-urien määrä       | 3        |
| Standardi               | DIN 371  |
| Kierrettä/ tuuma        | 24       |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Lastuava aine          | HSS E                                    |
| Kierteen Ø             | 4,826 mm                                 |
| Kierteen syvyys        | 12,1 mm                                  |
| Alkureiän Ø            | 3,82 mm                                  |
| Kokonaispituus L       | 70 mm                                    |
| Kierretyyppi           | UNC-LH                                   |
| Kierteen koko          | 10-24 UNC LH                             |
| Pinnoitus              | TiN                                      |
| Kierrenormi            | ASME B1.1                                |
| Toleranssiluokka       | 1B                                       |
| Toleranssiluokka       | 2B +0,10                                 |
| Toleranssiluokka       | 3B                                       |
| Toleranssiluokka       | 2B +0,20                                 |
| Toleranssiluokka       | 2B                                       |
| Toleranssiluokka       | 2B +0,05                                 |
| Etuviiste              | C  |
| Varsi                  | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys           | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla   | enintään 2xD pohjareiällä                |
| Leikkaussuunta         | Vasen                                    |
| Kierrettyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenkas             | ilman                                    |
| Tuotetyyppi            | Kierretappi                              |