

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 2.3/4-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130050 2.3/4-16
GTIN	4062406052492
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 69,85 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 68,35 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierrettä/ tuuma	16
Varren nelikulmio □	39 mm
Alkureiän Ø	68,35 mm
Terien lkm Z	8
Kokonaispituus L	160 mm
Kierteen syvyys	104,78 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Lastuava aine	HSS

Kierteennousu	1,588 mm
Lastu-urien määrä	8
Kierteen Ø	69,85 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	2.3/4-16 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi