

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 2.1/2-10

Tilaustiedot

Tilausnumero	130051 2.1/2-10
GTIN	4062406053536
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 63,5 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 61,2 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS
Kierteennousu	2,54 mm
Lastu-urien määrä	6
Kierteen Ø	63,5 mm
Kierteen syvyys	95,25 mm
varren Ø D _s	50 mm
Kierrettä/ tuuma	10

Alkureiän Ø	61,2 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Terien lkm Z	6
Varren nelikulmio □	39 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	2.1/2-10 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi