



## Disque abrasif mixte PREMIUM\*\*\* CUT AND GRIND, Ø disque: 125mm



### Données de commande

N° commande	563220 125
GTIN	9003170019156
Classe d'article	53T

### Description

#### Exécution:

**Disque abrasif mixte**, fin avec structure multicouche pour une stabilité élevée, avec protection contre les coupes profondes au niveau du moyen.

#### Utilisation:

Pour le tronçonnage et le ponçage par enlèvement de matière léger sans changement d'outil.

#### Spécification:

**A46Q-BFXA.**

### Description technique

Ø alésage	22,23 mm
Vitesse de rotation max.	12200 min <sup>-1</sup>
Epaisseur de disque	2 mm
Forme	coudé
Spécification	A46Q-BFXA
Ø disque	125 mm

Pour épaisseurs de matériaux	6 - 10 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Angle d'attaque recommandé	20-30 degré
Optimisé pour le matériau	INOX
Optimisé pour le matériau	Acier.
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		