

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 2.3/4-16

Tilaustiedot

Tilausnumero	130056 2.3/4-16
GTIN	4062406055882
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 69,85 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 68,35 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	8
Terien lkm Z	8
Varren nelikulmio □	39 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Alkureiän Ø	68,35 mm
Kierrettä/ tuuma	16
varren Ø D _s	50 mm

Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	104,78 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Kierteen Ø	69,85 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	2.3/4-16 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi