

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 4.1/4-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130056 4.1/4-12
GTIN	4062406056483
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 107,95 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 105,9 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	180 mm
Kierteen syvyys	161,925 mm
Lastu-urien määrä	12
Kierteen Ø	107,95 mm
Alkureiän Ø	105,9 mm
Kierteennousu	2,11 mm
Terien lkm Z	12

Lastuava aine	HSS
varren $\varnothing D_s$	56 mm
Varren nelikulmio $\square$	44 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	4.1/4-12 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi