

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, Tyyppi: 2.7/16-16****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 130055 2.7/16-16 |
| GTIN | 4062406054601 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 61,912 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 60,5 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|-----------|
| Kierteen Ø | 61,912 mm |
| Kierteenousu | 1,588 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 16 |
| Kokonaispituus L | 160 mm |
| Lastuava aine | HSS |
| Alkureiän Ø | 60,5 mm |
| Varren nelikulmio □ | 39 mm |
| Kierteen syvyys | 92,87 mm |

| | |
|--------------------------|--|
| Lastu-urien määrä | 6 |
| varren $\varnothing D_s$ | 50 mm |
| Terien lkm Z | 6 |
| Kierretyyppi | UNS |
| Kierteen koko | 2.7/16-16 UNS |
| Pinnoitus | TiN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 1,5xD pohja- ja läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |