

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, Tyyppi: 3.1/4-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130055 3.1/4-10
GTIN	4062406055004
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 82,55 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 80,25 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	39 mm
Kierrettä/ tuuma	10
Kierteen Ø	82,55 mm
Lastu-urien määrä	8
Kokonaispituus L	160 mm
Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	123,83 mm
Alkureiän Ø	80,25 mm

varren Ø D _s	50 mm
Terien lkm Z	8
Kierteennousu	2,54 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	3.1/4-10 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi