

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 3.1/2-18**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130056 3.1/2-18
GTIN	4062406056186
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 88,9 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 87,6 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	87,6 mm
Lastuava aine	HSS
Terien lkm Z	10
Kokonaispituus L	160 mm
Lastu-urien määrä	10
Kierteennousu	1,411 mm
Varren nelikulmio □	39 mm

Kierteen syvyys	133,35 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Kierteen Ø	88,9 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	3.1/2-18 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi