

**Mini-bande abrasive Ø 90x100 mm, 947A, Grain: 80****Données de commande**

N° commande	568526 80
GTIN	4054596059108
Classe d'article	53S

Description**Exécution:**

Mini-bandes abrasives Ø 90x100 mm (289x100 mm).

Bande abrasive de haute qualité avec grain céramique de précision **Cubitron™ II** (auto-affûtant). Avec adjuvant de polissage pour un meilleur travail à froid.

Utilisation:

Sur machines de polissage et satineuses avec roues 568570 / 568575 (Ø alésage 19 mm). Vitesse de rotation maximale: 5000 min⁻¹.

Net avantage sur les **matériaux difficiles à usiner** comme l'acier inoxydable, les alliages de nickel, le chrome, l'aluminium.

Abréviation de l'abrasif: Céramique

Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1 %

Description technique

Grain	80
Ø bande abrasive	90 mm
Largeur bande abrasive	100 mm
Abréviation de l'abrasif	Céramique

Teneur en fer, en soufre et en chlore

< 0,1 %

Référence fabricant

947A

Accessoires

Roue Ø 90x100 mm Type AIR

568580 AIR

Roue Ø 90x100 mm Type HARD

568580 HARD

Roue Ø 90x100 mm Type SOFT

568580 SOFT