

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 4-4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130056 4-4
GTIN	4062406056438
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 4

Kierteen Ø: 101,6 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 95,11 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	44 mm
Kierteen Ø	101,6 mm
Kierteenousu	6,35 mm
Kierrettä/ tuuma	4
Terien lkm Z	12
Lastuava aine	HSS
Lastu-urien määrä	12

Kokonaispituus L	180 mm
varren Ø D _s	56 mm
Alkureiän Ø	95,11 mm
Kierteen syvyys	152,4 mm
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	4-4 UNC LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi