

Garant**Plaquette de tronçonnage neutre, HB7035, Largeur de gorge w: 6,0mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 273190 6,0 |
| GTIN | 4062406085377 |
| Classe d'article | 21H |

Description**Exécution:**

Avec chanfrein de protection. Pour un excellent enlèvement de copeaux, les aciers présentant une résistance supérieure et les coupes intermittentes (augmenter l'avance de 10 %).

Utilisation:

Pour lames de tronçonnage 273551 – 273558.

Description technique

| | |
|---|--------------------------|
| Type d'outils | Carbure |
| Largeur de gorge w | 6 mm |
| Revêtement | TiCN |
| Avance f dans l'acier < 900 N/mm ² | 0,17 mm/tr |
| Rayon d'angle | 0,3 mm |
| Application principale | P |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Nuance | HB7035 |
| Nombre de changements/dents | 1 |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Profil de plaquette | neutre |
| Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | 140 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | 120 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | 100 m/min | P |
| Acier < 1100 N/mm ² | adaptée | 80 m/min | P |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | 50 m/min | P |
| Fonte GG(G) | moyennement adaptée | 80 m/min | K |
| Continue | adaptée | | |
| Irrégulière | adaptée | | |
| Interrompue | adaptée | | |
| av. arrosage max. | adaptée | | |