

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 3.5/8-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130056 3.5/8-12
GTIN	4062406056261
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 92,075 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 90,1 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	138,11 mm
Lastuava aine	HSS
Terien lkm Z	10
Lastu-urien määrä	10
Kierteen Ø	92,075 mm
Kierteennousu	2,11 mm
Kokonaispituus L	180 mm

varren $\varnothing D_s$	56 mm
Alkureiän \varnothing	90,1 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Varren nelikulmio \square	44 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	3.5/8-12 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi