

Garant**Plaquette de tronçonnage neutre, HB9140, Largeur de gorge w: 6,0mm****Données de commande**

N° commande	273292 6,0
GTIN	4062406085407
Classe d'article	21H

Description**Utilisation:**

Pour lames de tronçonnage 273551 – 273558.

Description technique

Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,17 mm/tr
Revêtement	TiAlN ²
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,3 mm
Largeur de gorge w	6 mm
Application principale	M
Condition de coupe	Fortement intermittente
Nuance	HB9140
Nombre de changements/dents	1
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	130 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	110 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	90 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	70 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	M
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		