


Garant**Plaquette de tronçonnage neutre, HU9215, Largeur de gorge w: 8,0mm****Données de commande**

N° commande	273296 8,0
GTIN	4062406085858
Classe d'article	21H

Description**Utilisation:**

Pour lames de tronçonnage 273551 – 273558.

Description technique

Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,19 mm/tr
Revêtement	non revêtu
Largeur de gorge w	8 mm
Application principale	K
Condition de coupe	Fortement intermittente
Nuance	HU9215
Nombre de changements/dents	1
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	110 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	100 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	80 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	70 m/min	P
Fonte GG(G)	adaptée	100 m/min	K
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		