

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, Tyyppi: 2.3/16-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130055 2.3/16-16
GTIN	4062406054465
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 55,563 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 54,1 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	83,34 mm
Alkureiän Ø	54,1 mm
Varren nelikulmio □	32 mm
Terien lkm Z	6
Kokonaispituus L	140 mm
Lastu-urien määrä	6
Kierteennousu	1,588 mm
Kierrettä/ tuuma	16

Kierteen Ø	55,563 mm
Lastuava aine	HSS
varren Ø D _s	40 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	2.3/16-16 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi