


**Garant****Plaquette de tronçonnage neutre, HU9310, Largeur de gorge w: 6,0mm****Données de commande**

N° commande	273298 6,0
GTIN	4062406085865
Classe d'article	21H

**Description****Utilisation:**

Pour lames de tronçonnage 273551 – 273558.

**Description technique**

Type d'outils	Carbure
Largeur de gorge w	6 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/tr
Revêtement	non revêtu
Rayon d'angle	0,3 mm
Application principale	N
Condition de coupe	Continue
Nuance	HU9310
Nombre de changements/dents	1
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	adaptée	380 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	360 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	280 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		