

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, Tyyppi: 4.3/4-12

Tilaustiedot

Tilausnumero	130055 4.3/4-12
GTIN	4062406055479
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 120,65 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

 varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 118,7 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	44 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Kierteen Ø	120,65 mm
Terien lkm Z	12
varren Ø D _s	56 mm
Kierteennousu	2,11 mm
Lastu-urien määrä	12
Kokonaispituus L	180 mm

Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	180,975 mm
Alkureiän Ø	118,7 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	4.3/4-12 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi