

Garant GRIDLINE

**Etabli, 5 tiroirs à gauche, partie centrale ouverte, 4 tiroirs à droite, Plan de travail en bambou, 20×20G, Long. plan de travail: 2000mm**



## Données de commande

N° commande	921201 2000
GTIN	4062406086411
Classe d'article	9GG

## Description

### Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré. Caisson de tiroirs à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Partie centrale avec bâti ouvert en retrait pour une assise ergonomique.

Corps de tiroir toujours gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**. Couleur des façades des tiroirs variable. Aucune arête gênante sur le pourtour pour un nettoyage optimal et une utilisation maximale de l'espace avec du matériel de compartimentage (boîtes, compartiments en mousse rigide, parois de séparation à fente). Pas de compartimentage de 25 mm. Système de fermeture avec serrure à cylindre avec 5 goupilles, cylindre modulaire. Adaptabilité.

### Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (gauche) mm: 75, 75, 125, 125, 125

Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 75, 100, 150, 200

### Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

### Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

## Description technique

Nombre de tiroirs	9
-------------------	---

Série	Ready-to-go
Poids	202,4 kg
Hauteur	850 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Profondeur bâti	700 mm
Longueur plan de travail	2000 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	800 kg
Largeur utile des tiroirs en G	20
Hauteur utile caisson de tiroirs	525 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm
Largeur bâti	1900 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Etabli

## Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	927800 200
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927800 150
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Barillet extractible à 2 clés Numéro de clé Ho (3 chiffres) 003	950050 003
Kit nettoyant et huile d'entretien Type 1	926403 1
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927800 100
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75