

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 2.1/4-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130056 2.1/4-10
GTIN	4062406055653
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 57,15 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 45 mm

Varren nelikulmio □: 35 mm

Alkureiän Ø: 54,75 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS
Terien lkm Z	6
Kokonaispituus L	160 mm
Kierteen syvyys	85,73 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	45 mm
Kierrettä/ tuuma	10
Varren nelikulmio □	35 mm

Alkureiän Ø	54,75 mm
Kierteennousu	2,54 mm
Kierteen Ø	57,15 mm
Lastu-urien määrä	6
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	2.1/4-10 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi