

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 2.1/8-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130056 2.1/8-20
GTIN	4062406055554
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 54 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 52,78 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	52,78 mm
Lastu-urien määrä	6
Kierteennousu	1,27 mm
Terien lkm Z	6
Lastuava aine	HSS
Kierrettä/ tuuma	20
Kokonaispituus L	140 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	32 mm
Kierteen syvyys	80,96 mm
varren $\varnothing D_s$	40 mm
Kierteen \varnothing	54 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	2.1/8-20 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi