

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 2.3/16-16

Tilaustiedot

Tilausnumero	130056 2.3/16-16
GTIN	4062406055592
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 55,563 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 54,1 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	32 mm
Lastuava aine	HSS
Kierrettä/ tuuma	16
Alkureiän Ø	54,1 mm
Kierteen Ø	55,563 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Kierteen syvyys	83,34 mm

Terien lkm Z	6
varren $\varnothing D_s$	40 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Lastu-urien määrä	6
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	2.3/16-16 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi