

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 3.1/2-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130056 3.1/2-12
GTIN	4062406056216
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 88,9 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 86,9 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	160 mm
Alkureiän Ø	86,9 mm
Lastu-urien määrä	10
Terien lkm Z	10
Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	133,35 mm
Kierrettä/ tuuma	12

varren $\varnothing D_s$	50 mm
Kierteen $\varnothing$	88,9 mm
Varren nelikulmio $\square$	39 mm
Kierteennousu	2,11 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	3.1/2-12 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi