

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, Tyyppi: 3.3/8-16

Tilaustiedot

Tilausnumero	130055 3.3/8-16
GTIN	4062406055035
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 85,725 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 84,2 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	160 mm
Kierteen syvyys	128,59 mm
Alkureiän Ø	84,2 mm
Varren nelikulmio □	39 mm
varren Ø D _s	50 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Lastu-urien määrä	10
Kierteen Ø	85,725 mm

Terien lkm Z	10
Kierrettä/ tuuma	16
Lastuava aine	HSS
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	3.3/8-16 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi