

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 3.1/4-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130051 3.1/4-10
GTIN	4062406053871
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 82,55 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 80,25 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	160 mm
Kierrettä/ tuuma	10
Varren nelikulmio □	39 mm
Terien lkm Z	8
Lastu-urien määrä	8
Kierteen Ø	82,55 mm
Lastuava aine	HSS

Kierteennousu	2,54 mm
varren $\varnothing D_s$	50 mm
Kierteen syvyys	123,83 mm
Alkureiän \varnothing	80,25 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	3.1/4-10 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi