

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 2.7/8-16

Tilaustiedot

Tilausnumero	130056 2.7/8-16
GTIN	4062406055950
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 73,025 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 71,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,588 mm
Kokonaispituus L	160 mm
varren Ø D _s	50 mm
Terien lkm Z	8
Kierrettä/ tuuma	16
Lastu-urien määrä	8
Varren nelikulmio □	39 mm

Alkureiän Ø	71,5 mm
Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	109,54 mm
Kierteen Ø	73,025 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	2.7/8-16 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi