

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, Tyyppi: 3.1/2-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130055 3.1/2-18
GTIN	4062406055059
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 88,9 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 87,6 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	39 mm
Lastu-urien määrä	10
Terien lkm Z	10
Alkureiän Ø	87,6 mm
varren Ø D _s	50 mm
Lastuava aine	HSS
Kokonaispituus L	160 mm
Kierrettä/ tuuma	18

Kierteennousu	1,411 mm
Kierteen Ø	88,9 mm
Kierteen syvyys	133,35 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	3.1/2-18 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi