

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 3.3/4-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130051 3.3/4-12
GTIN	4062406054052
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 95,25 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 93,25 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	93,25 mm
Kierteen syvyys	142,88 mm
Kierteen nousu	2,11 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Kierteen Ø	95,25 mm
Lastu-urien määrä	10
Lastuava aine	HSS

Kokonaispituus L	180 mm
varren $\varnothing D_s$	56 mm
Varren nelikulmio \square	44 mm
Terien lkm Z	10
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	3.3/4-12 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi