

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 5-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130056 5-10
GTIN	4062406056674
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 127 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 124,7 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen nousu	2,54 mm
Kierteen syvyys	190,5 mm
Varren nelikulmio □	44 mm
Terien lkm Z	12
Lastu-urien määrä	12
Alkureiän Ø	124,7 mm
varren Ø D _s	56 mm

Kierteen Ø	127 mm
Lastuava aine	HSS
Kokonaispituus L	180 mm
Kierrettä/ tuuma	10
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	5-10 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi