

Garant**Jeu de tarauds main, non revêtu, M: M22****Données de commande**

N° commande	130400 M22
GTIN	4062406088538
Classe d'article	11G

Description**Exécution:**

Jeu de 3 tarauds **composé d'un ébaucheur, d'un intermédiaire et d'un finisseur. Taraud ébaucheur avec pilote long.**

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 352

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 2,5 mm

Longueur totale L: 100 mm

Ø queue D_s: 18 mm

Carré corps □: 14,5 mm

Ø perçage: 19,5 mm

Description technique

Type de filetage	M
Pas de filetage	2,5 mm
Norme	DIN 352
Filetage Ø	22 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H

Profondeur de filetage	66 mm
Carré corps □	14,5 mm
Nombre de dents Z	3
Longueur totale L	100 mm
Nombre de goujures	3
Type d'outils	HSS E
Ø perçage	19,5 mm
Ø queue D _s	18 mm
Taille de filetage	M22
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Entrée	D
Entrée	A
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Tarauds main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		

Acier < 900 N/mm ²	adaptée
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée
INOX < 900 N/mm ²	adaptée
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée
Ti > 850 N/mm ²	adaptée
Fonte GG(G)	moyennement adaptée
Uni	adaptée
Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée