

Garant**Taraud main seul Finisseur, non revêtu, M: M27****Données de commande**

N° commande	130430 M27
GTIN	4062406089399
Classe d'article	11G

Description**Exécution:**

Taraud, **composé d'un ébaucheur, d'un intermédiaire et d'un finisseur. Taraud ébaucheur avec pilote long.**

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 352

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 3 mm

Longueur totale L: 110 mm

Ø queue D_s: 20 mm

Carré corps □: 16 mm

Ø perçage: 24 mm

Description technique

Profondeur de filetage	81 mm
Pas de filetage	3 mm
Carré corps □	16 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Nombre de dents Z	3
Type d'outils	HSS E
Ø queue D _s	20 mm
Type de filetage	M

Norme	DIN 352
Ø perçage	24 mm
Filetage Ø	27 mm
Longueur totale L	110 mm
Nombre de goujures	3
Taille de filetage	M27
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Tarauds main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	adaptée		
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Ti > 850 N/mm ²	adaptée		

Fonte GG(G)	moyennement adaptée
Uni	adaptée
Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée