

**DNMG 150608, Laji: PR005S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250697 PR005S
GTIN	4960664836581
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DNMG 150608 PR005S Laji: PR005S
lastunmurtaja: MQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,12 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 30 - 90 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	MQ
Pääkäyttöalue	S
Laji	PR005S
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Syöttö f	0,03 - 0,12 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 90 m/min
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä