

**DNMG 150608, Laji: PR015S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250697 PR015S
GTIN	4960664837342
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DNMG 150608 PR015S Laji: PR015S
lastunmurtaja: MQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,18 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 25 - 70 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,05 - 0,18 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	S
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	25 - 70 m/min

Laji	PR015S
Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 1,5 mm
lastunmurtaja	MQ
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä