


**DNMG 150604, Laji: PR015S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250796 PR015S
GTIN	4960664837359
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DNMG 150604 PR015S Laji: PR015S
lastunmurtaja: MU
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 3,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,18 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 25 - 70 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Syöttö f	0,05 - 0,18 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	25 - 70 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3,5 mm

lastunmurtaja	MU
Laji	PR015S
Pääkäyttöalue	S
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä