

**VNMG 160408, Laji: PR015S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251824 PR015S
GTIN	4960664837588
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

VNMG 160408 PR015S Laji: PR015S
lastunmurtaja: MU
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,18 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 25 - 70 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	MU
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	25 - 70 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,18 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Lastuava aine	KM

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Laji	PR015S
Pääkäyttöalue	S
Pinnoitus	Megacoat Hard
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä