

Garant**Konepajatyöntömitta hienosäätö, Mittausalue: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	415090 300
GTIN	4062406065102
Tuoteluokka	40Z

Kuvaus**Malli:**

Viistetyt mittauskärjet mittauksiin kierteen pohjassa ja kapeissa urissa. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleukojen päät sisämittauksiin. Selkeä asteikko mahdollista sisä ja ulkomittausten helpon lukemisen. Sisämitan lukeminen on mahdollista lisäasteikon ansiosta suoraan. Hienosäätö. Lukitusruuvi. Koko 300 kokonaan karkaistu, koosta 500 alkaen mittauspinnat karkaistu.

Tekninen kuvaus

Pakkaus	kestävä rasia
Mittausalue	0 - 300 mm
Sisämittauskärjen Ø	10 mm
Leukapituus	90 mm
Kalibrointi	A1
Jaotus	1/20 mm
Standardi	ISO 13385
Mittapoikkeama E MPE	± 0,05 mm
Hienosäätö	kyllä
Mittauskärjet	kyllä
mittaustekniikka	analoginen

Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021010 300
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021000 300