

Garant**Konepajatyöntömitta hienosäätö, Mittausalue: 750mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	415090 750
GTIN	4062406065225
Tuoteluokka	40Z

Kuvaus**Malli:**

Viistetyt mittauskärjet mittauksiin kierteen pohjassa ja kapeissa urissa. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleukojen päät sisämittauksiin. Selkeä asteikko mahdollista sisä ja ulkomittausten helpon lukemisen. Sisämitan lukeminen on mahdollista lisäasteikon ansiosta suoraan. Hienosäätö. Lukitusruuvi. Koko 300 kokonaan karkaistu, koosta 500 alkaen mittauspinnat karkaistu.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 750 mm
Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Jaotus	1/20 mm
Kalibrointi	A1
Pakkaus	kestävä rasia
Standardi	ISO 13385
Leukapituus	150 mm
Mittapoikkeama E MPE	± 0,10 mm
Hienosäätö	kyllä
Mittauskärjet	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX

Tuotetyyppi

Konepajatyöntömitta

PalvelutKalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta
enimmäismittausalue 1000 mm

021000 1000

DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta
enimmäismittausalue 1000 mm

021010 1000