

Garant
Eteenpäinleikkaava upotin 180°, weldonvarsi, Lasku-Ø D: 11mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 217160 11 |
| GTIN | 4045197707352 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus
Standardi:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Huomautus:

Suosittelujen kääntöterien kulmasäde on 0,4 mm. Jos käytetään teriä, joilla on poikkeavat, suuremmat kulmasäteet, mittaa $\varnothing d_{\min}$ (katso taulukko) ei saavuteta! GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Kääntöterän ruuvi | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) |
| Vähimmäis- $\varnothing d_{\min}$ | 4 mm |
| DIN-lieriökanta-ruuveille | M6 |
| Ulkoneman pituus L_1 | 15 mm |
| Lasku- $\varnothing D$ | 11 mm |
| Varren $\varnothing D_s$ h6 | 12 mm |
| Terien lkm Z | 1 |
| Sopiva kääntöterä | 260142 |
| Kokonaispituus L_{ges} | 85 mm |
| varren malli | weldonvarsi |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Työkalun vaihto | PowerCard |

| | |
|-------------|-------------|
| Upotuskulma | 180 astetta |
| Tuotetyyppi | Upottimet |

Tarvikkeet

| | |
|--|------------|
| Kiinnitysruuvi Tyyppi 1 | 219795 1 |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm | 211750 1,2 |