

**KERN****Pèse-palettes, Plage de pesée: 1500kg****Données de commande**

N° commande	919912 1500
GTIN	4045761203198
Classe d'article	96D

**Description****Exécution:**

Pèse-palettes mobile. 2 roulettes et poignée pour un transport aisé du pèse-palettes.  
Pesage dynamique: calcul d'une valeur de pesée stable en cas de conditions de pesée difficiles ou lors de la pesée d'un animal.

Possibilité de fonctionnement sur pile. 4 cellules de pesée en aluminium revêtu de silicone.

Prise de charge: acier, revêtement par poudre. Étanche aux projections d'eau et à la poussière IP67.

**Fonctionnement:**

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Livraison:**

Avec capot de protection, adaptateur secteur externe.

**Coloris:**

Acier, **revêtement par poudre.**

**Description technique**

Plage de pesée	1500 kg
Plage de pesée maximale	0,5 - 1500 kg
Nombre de piles incluses	4

Largeur	840 mm
Hauteur	110 mm
Profondeur	1195 mm
Poids	51 kg
Lecture	500 g
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de pile	Mignon, AA
Type de produit	Pèse-palettes