

Garant
CNMG 120408, Nuance: HU7305


Données de commande

N° commande	250140 HU7305
GTIN	4062406095109
Classe d'article	21G

Description

CNMG 120408 HU7305 Nuance: HU7305

Brise-copeaux: AM/AG

Prof. coupe a_p : 0,2 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,8 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 400 - 600 m/min

Description technique

Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm
Application principale	N
Vitesse de coupe v_c Application principale	400 - 600 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche
Nuance	HU7305
Avance f	0,1 - 0,8 mm/tr

Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	AM/AG
Condition de coupe	Continue
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	CNGG 120408-AM
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage