

**Garant****VCGW 160404 FN, MKD, Type d'arête de coupe: NL****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 265996 NL     |
| GTIN             | 4062406096250 |
| Classe d'article | 21L           |

**Description****Exécution:**

**MCD** - Diamant monocristallin, arêtes de coupe découpées au laser. Préparation d'arête pour métaux non ferreux à copeaux longs.

**Utilisation:**

Pour la superfinition pour des surfaces optimales.

**Recommandation(s):**

Pour des résultats optimaux, utilisez le système GARANT Master eco. Il est également possible d'utiliser tous les porte-outils et barres d'alésage ISO adaptés.

**Description technique**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Condition de coupe          | Continue         |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Type d'outils               | MKD              |
| Type d'arête de coupe       | NL               |
| Prof. coupe $a_p$           | 0,01 - 0,2 mm    |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Nuance  | MKD                     |
| Avance f                                      | 0,005 - 0,1 mm/tr       |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 150 - 1600 m/min        |
| Revêtement                                    | non revêtu              |
| Code ISO plaquette                            | VCGW 160404 FN          |
| Nombre de changements/dents                   | 1                       |
| Attribut des noms de produit                  | MKD                     |
| Possibilité de réaffûtage                     | oui                     |
| Type de produit                               | Plaquette pour tournage |