

HW Pickardt

Outil d'estampage à main, Hauteur écriture: 2mm**Données de commande**

N° commande	085471 2
GTIN	4250191110330
Classe d'article	08W

Description**Exécution:**

Outil d'estampage de haute précision pour le marquage de séries numériques. Conçu pour des charges maximales. Avec blocage par goupille. Toutes les pièces sont pourvues d'un revêtement nickelé chimique. Molette avec 11 caractères = gravure 0 – 9 et espace. Dans un coffret en plastique.

Utilisation:

Pour la numérotation variable de matières présentant une **résistance maximale de 1500 N/mm²**.

Remarque(s):

D'autres modèles d'outils d'estampage, p. ex. avec réestampage automatique ou des hauteurs d'écriture différentes, sont disponibles sur demande.

Description technique

Largeur impression	23 mm
Largeur molette = largeur caractères	3 mm
Hauteur écriture	2 mm

Résistance maximale du matériau de la surface estampée	1500 N/mm ²
Nombre de chiffres	8
Type de produit	Outil d'estampage à main

Accessoires

Porte-poinçons Type GRIP	085475 GRIP
--------------------------	-------------