

## Garant

Fraise finition, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 42/5mm



### Données de commande

N° commande	212542 42/5
GTIN	4062406098667
Classe d'article	210

### Description

#### Exécution:

Fraise finition de précision pour **un usinage de pré-finition et de finition extrêmement efficace**. Grâce à une géométrie Wiper améliorée, permet d'obtenir d'**excellentes qualités d'état de surface** dans la **qualité abrasive**. **Très grand gain de temps** grâce à un **saut de ligne important** et une **avance par dent élevée**.

#### Utilisation:

Outil classique dans la fabrication de moules et de matrices.

#### Remarque(s):

Tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec embout **674252 réf. 15IP**.

### Description technique

Nombre de dents Z	5
Ø dents D <sub>c</sub>	42 mm
Arrosage interne	oui
Plaquette adaptée	CPHX 09T3..
Longueur totale L <sub>tot</sub>	40 mm

Jeu de vis pour plaquettes	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	3 mm
Ø fixation	16 mm
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	Différent
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)