

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 0810/07mm**

Données de commande

N° commande	260341 0810/07
GTIN	4062406099138
Classe d'article	21T

Description technique

Hauteur de serrage L ₂	9 mm
Longueur totale L	100 mm
Longueur de tête L ₁	22,4 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Largeur de collet L ₄	8,4 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Code ISO porte-outils	A0810H SDQCR/L07
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Déport L ₃	6,4 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	12,5 mm
Taille plaquette	7 mm
Profondeur utile T	3 mm
Ø queue D _s	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500